

Garant**Vodna tehtnica iz lahke kovine, Dolžina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	467020 1000
GTIN	4045197720528
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Profil iz debelostenskega, eloksiranega aluminija z zelo veliko odpornostjo proti ukrivljanju. Plana in prizmatična merilna površina za odlično uravnavanje na površinah, ceveh in robovih. Vodoravna libela z lupo za pogled na mehurček brez popačenja.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Profil iz debelostenskega, eloksiranega aluminija z zelo veliko odpornostjo proti ukrivljanju. Plana in prizmatična merilna površina za odlično uravnavanje na površinah, ceveh in robovih. Vodoravna libela z lupo za pogled na mehurček brez popačenja. **Pogrešek pri merjenju obsega: 0,75 mm/m.**

Tehnični opis

Dolžina	1000 mm
Točnost v normalni legi	0,5 mm/m
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe	0,75 mm/m
Presek	24 × 55 mm
Vrsta izdelka	Vodna tehtnica