



Pnevmatsko-hidravlična naprava za kovičenje matičnih zakovic FireFox®, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	770515 1
GTIN	4007081920841
Razred artikla	74A

Opis

Izvedba:

Obratovalni tlak 5–7 barov. Samodejni postopek izvrtanja, takoj ko matična zakovica rahlo nasede na navojni trn. Izredno ekonomična uporaba zaradi hitrega izvrtanja in hitrega procesa nameščanja zakovice.

Obseg dobave:

2 montažna ključa ZK 24/27 in ZK 14/4, 1 izvijač za notranji 6-kotnik ZK4, 1 steklenica hidravličnega olja 100 ml in 1 posoda za nalivanje olja. Ustnik in navojni trn M3, M4, M5, M6.

Napotek:

Nadomestni ustniki so na voljo pod art. 770516. Za matične zakovice od M3 do M6 vseh materialov, razen M6 iz nerjavnega jekla.

Tehnični opis

Hod	7,5 mm
Masa	1,96 kg
Poraba zraka za eno kovičenje (odvisno od navoja)	maks. 2 l

Priključek za visokotlačno cev	6 mm
za aluminijaste / jeklene maticne zakovice	M3 – M6
Nastavljiva sila kovičenja, maks. pri 5 barih	12000 N
za maticne zakovice iz vseh materialov	M3 – M6
Priključek za visokotlačno cev	1/4 col
Vrsta izdelka	Naprava za kovičenje slepih zakovic

Pribor

Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M3	770516 M3
Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M5	770516 M5
Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M4	770516 M4
Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M6	770516 M6