



Pnevmatsko-hidravlična naprava za kovičenje maticnih zakovic FireFox®, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	770515 2
GTIN	4007081056373
Razred artikla	74A

Opis

Izvedba:

Obratovalni tlak 5–7 barov. Samodejni postopek izvrtanja, takoj ko maticna zakovica rahlo nasede na navojni trn. Izredno ekonomična uporaba zaradi hitrega izvrtanja in hitrega procesa nameščanja zakovice. Združuje v **eni** napravi možnosti obdelave slepih zakovic s pomočjo nastavljanja sile oz. nastavljanja hoda kovičenja.

Obseg dobave:

2 montažna ključa ZK 24/27 in ZK 14/4, 1 izvijač za notranji 6-kotnik ZK4, 1 steklenica hidravličnega olja 100 ml in 1 posoda za nalivanje olja. Ustnik in navojni trn M4, M5, M6, M8.

Napotek:

Nadomestni ustniki so na voljo pod art. 770516.

Tehnični opis

Priključek za visokotlačno cev	6 mm
Nastavljiva sila kovičenja, maks. pri 5 barih	22000 N
za aluminijaste / jeklene maticne zakovice	M3–M12

Hod kovičenja nastavljev do maks.	10 mm
Poraba zraka za eno kovičenje (odvisno od navoja) za matične zakovice iz vseh materialov	2 – 4 l M3 – M10
Masa	2,4 kg
Priključek za visokotlačno cev	1/4 col
Vrsta izdelka	Naprava za kovičenje slepih zakovic

Pribor

Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M8	770516 M8
Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M12	770516 M12
Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M10	770516 M10
Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M6	770516 M6
Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M4	770516 M4
Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M5	770516 M5
Nadomestni ustnik z navojnim trnom Tip M3	770516 M3