



Kombinirane štiričeljustne stružne glave cilindrični trn, DIN 702-4, Zunanji Ø A/stožec: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	315635 200
GTIN	5907412202822
Razred artikla	36B

Opis

Opisno besedilo na sliki:

Posamično nastavljanje kombiniranih čeljusti.

Centrično nastavljanje čeljusti.

Uporaba:

Možnost kombiniranega vpenjanja zaradi dveh različnih načinov nastavljanja čeljusti:

a) centrično nastavljanje osnovnih čeljusti (pogon v telesu);

b) posamično nastavljanje čeljustnih nastavkov.

Zaradi tega je neenakomerno oblikovane obdelovance mogoče vpeti kot na plani plošči.

Spiralni navoj za pomikanje čeljusti je v celoti **kaljen**, boki spirale in navoja osnovnih čeljusti so **obojestransko brušeni**.

S cilindričnim centrirnim vpenjanjem po DIN 702-4. Glava se pritrdi z vijaki na zadnji strani na prirobnico in ta se pritrdi na vreteno.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Litina

Obseg dobave:

Vklj. z:

1 garnituro = 4 kaljene osnovne čeljusti.

1 stavek = 4 kaljene obračljive čeljusti (uporabno za struženje in vrtanje).
1 vpenjalni ključ.

Tehnični opis

Višina s čeljustmi H ₂	127 mm
Centrirni Ø B	160 mm
Centrirna globina C	5 mm
Izvertina E	55 mm
Zunanji Ø A	200 mm
Višina brez čeljusti H ₁	96 mm
Štirikotnik za vpenjalni ključ K	11 mm
Masa	19 kg
Delilni krog F	176 mm
Standard	DIN 702-4
Vrsta izdelka	Kombinirane štiričeljustne glave