



Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo, Ø 400 mm, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313234 1
GTIN	2050001929358
Razred artikla	33T

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali predstavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za zunanje vpenjanje, izjemno primerne za vpenjanje surovcev.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5, kaljen.

Primerno za :

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhм Duro art. 313120; 313130; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Napotek:

Območje vpenjanja se nanaša na art. 313115 – 313137.

ustreza barvni kodi: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk

Vpenjalna širina: 49 - 168 mm

Tehnični opis

Vpenjalna širina	49 - 168 mm
za Ø tipa glave	400 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 400 mm
Širina utora D	18 mm

Razdalja med izvrtinami b	60 mm
Dolžina prečke A	30 mm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami