

Garant**Podnožje, za velikost ploščice dolžina × širina: 1000X630mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431000 1000X630
GTIN	
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Čvrsto zvarjena konstrukcija vključno z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnavajo z vijaki za nastavljanje višine.

Podnožje, profilno jeklo, belo aluminijasta barva RAL 9006. Odlagalna polica iz multipleksa-bukev.

Uporaba:

Plošče iz naravne kamnine art. 430190 – 430500 so uležajene v naprej določenih točkah (nastavki z jekleno kroglico).

- **Za plošče do 630×630 mm. Za postavitev na delovno mizo ipd. so najbolj primerne nastavljive podpore art. 373500.**
- **Skladiščna garnitura omogoča nastavljanje višine in je namenjena za uravnavanje plošč (3-točkovno naleganje in 2 vijaka za stransko pritrditev za zaščito pred prevračanjem).**

Napotek:

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4× art. 086002, vel. 850.

Tehnični opis

Širina spodnje omare	750 mm
Za velikost plošče D×Š	1000X630 mm
Globina spodnje omare	560 mm

Masa	31 kg
Višina spodnje omare	720 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	1000 kg
Material odlagalne plošče	Multipleks-bukev
maksimalna delovna višina (zgornji rob plošče iz naravne trde kamenine)	900 mm
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev	780 mm
Izravnava višine	25 mm
Vrsta izdelka	Podnožje