



Vpenjalni trn Weldon za rezkarje za privijačenje z notranjim hlajenjem, $\varnothing d = 20$ mm, Navoj M \times dolžina L1: M6X25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301347 M6X25
GTIN	4062406107338
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Toleranca držala h6.

Uporaba:

Za vpenjanje v vpenjalne glave za orodja s prijemalno površino (Weldon).

Tehnični opis

\varnothing izvrtine D_1	6,5 mm
$\varnothing D_2$	10 mm
Uporabna dolžina L_1	25 mm
L_2	5 mm
Celotna dolžina L	75 mm
Trn za rezkarje z notranjim hlajenjem	$\varnothing d = 20$ mm da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje