

HOLEX

Vpenjalni trn Weldon za rezkarje za privijačenje z notranjim hlajenjem, $\varnothing d = 25$ mm, Navoj M \times dolžina L1: M12X40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301349 M12X40
GTIN	4062406107369
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Toleranca držala h6.

Uporaba:

Za vpenjanje v vpenjalne glave za orodja s prijemalno površino (Weldon).

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	40 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
L_2	24 mm
\varnothing izvrtine D_1	12,5 mm
Celotna dolžina L	101 mm
Trn za rezkarje	$\varnothing d = 25$ mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje