




## Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo, Ø 160 mm, Tip: 2



### Podatki za naročanje

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Številka za naročanje | 313230 2 |
| GTIN                  |          |
| Razred artikla        | 33T      |

### Opis

#### Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za zunanje vpenjanje, izjemno primerne za vpenjanje surovcev.

#### Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5, kaljen.

#### Primerno za :

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313130; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

#### Napotek:

Območje vpenjanja se nanaša na art. 313115 – 313137.

ustreza barvni kodi: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk

Vpenjalna širina: 63 - 134 mm

### Tehnični opis

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Vpenjalna širina            | 63 - 134 mm |
| za Ø tipa glave             | 160 mm      |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 160 mm    |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Širina utora D            | 8 mm  |
| Razdalja med izvrtinami b | 32 mm   |
| Dolžina prečke A          | 18 mm   |
| ustreza barvni kodi       | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms  |
| ustreza barvni kodi       | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk |
| Vrsta izdelka             | Čeljusti za glave s klinastimi letvami                |