

Garant GRIDLINE

Nosilni okvir, Predali globine 24G, Višina: 2500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	935025 2500
GTIN	4062406107451
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Trdno zvarjena jeklena pločevina z ojačitvami. Navpične nosilne opore so naluknjane v razmiku 25 : 25 mm za namestitvev predalov, izvlečljivih ali trdno nameščenih polic. Talna prirobnica je opremljena s pušami z navojem za nastavljanje višine in sidranje v tla.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Zaradi nevarnosti prevračanja je sidranje v tla nujno obvezno!

Tehnični opis

Širina okvirja	53 mm
Višina	2500 mm
Področje uporabe	Predalni regal
Debelina materiala	1,2 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Predali globine 24G
Globina	680 mm
Vrsta izdelka	Nosilni okvir