

**HOLEX****Cilindrični trn za rezkarje za privijačenje, Ø d = 20 mm, Navoj M × dolžina L2: M10X67****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301353 M10X67
GTIN	4062406107420
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:****Toleranca držala h6.****Uporaba:**

Za vpetje v nakrčevalno vpenjalno glavo.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	68,7 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	67 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Trn za rezkarje	Ø d = 20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje