

Garant GRIDLINE

Nožni del, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927000 800
GTIN	4062406107291
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otdritev.

Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Tehnični opis

Globina	700 mm
Višina	800 mm
za globino plošče	750 mm
Širina	50 mm

Masa	6,9 kg
Konstruksijska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

Pribor

Talni drsniki, 2-delna garnitura Tip 2	927092 2
Izravnava višine, delovne mize GridLine Tip M12	927090 M12