

HOLEX**Cilindrični trn za rezkarje za privijačenje, Ø d = 25 mm, Navoj M × dolžina L2: M12X77****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:****Toleranca držala h6.****Uporaba:**

Za vpetje v nakrčevalno vpenjalno glavo.

Tehnični opis

L ₂	77 mm
Ø izvrtine D ₁	12,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	87,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Celotna dolžina L	240 mm
Trn za rezkarje	Ø d = 25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje