

Garant
List za zarezovanje, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 19/3 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273780 19/3
GTIN	4045197720931
Razred artikla	21W

Opis
Uporaba:

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656 – 273670.

Primerno za :

Držalo art. 273984 – 273994 ali 319132 – 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Garnitura vsebuje 2 lista za zarezovanje z ležiščem ploščice.

možnost aksialnega zarezovanja: ne

za maksimalni \varnothing obdelovanca: 40 mm

Višina h₁: 15,7 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 96 mm

Tehnični opis

za maksimalni \varnothing obdelovanca	40 mm
Višina lista h ₅	19 mm
Širina zareze w	3 mm
Višina h ₁	15,7 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	96 mm

Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje