

**Garant**
**List za zarezovanje, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 19/1,5 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273780 19/1,5
GTIN	4045197720917
Razred artikla	21W

**Opis**
**Uporaba:**

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656 – 273670.

**Primerno za :**

Držalo art. 273984 – 273994 ali 319132 – 319133 (VDI-držalo).

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

**Napotek:**

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670. Garnitura vsebuje 2 lista za zarezovanje z ležiščem ploščice.

možnost aksialnega zarezovanja: ne  
za maksimalni Ø obdelovanca: 40 mm

Višina h<sub>1</sub>: 15,7 mm

Celotna dolžina L<sub>celotna</sub>: 96 mm

**Tehnični opis**

Višina lista h <sub>5</sub>	19 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	40 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Višina h <sub>1</sub>	15,7 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	96 mm

Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje