

**Brusna plošča Combidisc® (SiC), Ø 50,8 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554023 120
GTIN	4007220778500
Razred artikla	55G

Opis**Izvedba:**

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Brusna zrna iz silicijevega karbida (SiC) z ostrimi robovi za agresivno brušenje z manjšo pritiskno silo.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Posebej primerno za brušenje titanovih zlitin, aluminija, bakra in brona.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	120
Ø plošče	50,8 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratika za brusno sredstvo	SiC

Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Karbidna trdina	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 50 mm	554093 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmtrda Zunanji Ø 50 mm	554089 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmmehka Zunanji Ø 50 mm	554091 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmpolfina Zunanji Ø 50 mm	554092 50

Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø
50 mm

554090 50