

**Brusna plošča Combidisc® (SiC), Ø 76,2 mm, Zrnatost: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554024 36
GTIN	4007220778524
Razred artikla	55G

Opis**Izvedba:**

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Brusna zrna iz silicijevega karbida (SiC) z ostrimi robovi za agresivno brušenje z manjšo pritiskno silo.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Posebej primerno za brušenje titanovih zlitin, aluminija, bakra in brona.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	36
Ø plošče	76,2 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC

Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Karbidna trdina	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mmpolfina Zunanji Ø 75 mm	554092 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554094 75
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 75 mm	554090 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 75 mm	554093 75

Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm

554088 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmtrda Zunanji Ø 75 mm

554089 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmmehka Zunanji Ø 75 mm

554091 75