

Garant
Vpenjalno držalo VARIO-LINE, desno, Višina držala h: 20mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273794 20
GTIN	4045197721099
Razred artikla	21W

Opis
Primerno za :

Nosilec rezil art. 273798.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:
 $L = L_1 + L_3$ (nosilec rezila).

 Funkcijska širina L_4 : 25 mm

 L_1 : 125 mm

 L_2 : 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tehnični opis

Funkcijska širina L_4	25 mm
L_1	125 mm
Višina držala h	20 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10