


**Garant****Vpenjalno držalo VARIO-LINE, desno, Višina držala h: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273794 25
GTIN	4045197721303
Razred artikla	21W

**Opis****Primerno za :**

Nosilec rezil art. 273798.

**Obseg dobave:**

Vklj. z montažnimi vijaki

**Napotek:** $L = L_1 + L_3$  (nosilec rezila).Funkcijska širina  $L_4$ : 30 mm $L_1$ : 150 mm $L_2$ : 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Tehnični opis**

Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_1$	150 mm
$L_2$	24,5 mm
Višina držala h	25 mm
Funkcijska širina $L_4$	30 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

---

**Pribor**

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak	279910
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9