

Garant**Nosilec rezil VARIO-LINE, levi, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273799 4
GTIN	4045197721419
Razred artikla	21W

Opis**Uporaba:**

Držalo za zunanje struženje art. 273795.

Primerno za :

Držalo za zunanje struženje art. 273795.

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 28 mm L_3 : 28,5 mm**Tehnični opis**

L_3	28,5 mm
Širina zareze w	4 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	28 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nosilec rezila