


Garant**Vpenjalno držalo VARIO-LINE, levo, Višina držala h: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273795 32
GTIN	4045197721457
Razred artikla	21W

Opis**Primerno za :**

Nosilec rezil art. 273799.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek: $L = L_1 + L_3$ (nosilec rezila).Funkcijska širina L_4 : 30 mm L_1 : 170 mm L_2 : 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tehnični opis

L_2	24,5 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	170 mm
Funkcijska širina L_4	30 mm
Višina držala h	32 mm
Vrsta uporabe	levo
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

Pribor

Vpenjalni vijak	279910
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10