

Garant**Nosilec rezil VARIO-LINE, levi, Širina zareze w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273799 3
GTIN	4045197721402
Razred artikla	21W

Opis**Uporaba:**

Držalo za zunanje struženje art. 273795.

Primerno za :

Držalo za zunanje struženje art. 273795.

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 21 mm L_3 : 21,5 mm**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja t_{maks}	21 mm
L_3	21,5 mm
Širina zareze w	3 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nosilec rezila