

Garant

Nakrčevalna glava, ozka, dolga 4°30', z izvrtinami za hladilne kanale, HSK-A 63 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 6mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308329 6
GTIN	4045197721150
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Zunanji naklon 4°30'.
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtinami za hladilni kanal.

Uporaba:

- Na posebej težko dostopnih mestih.
- Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	120 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	15 mm
Zunanji Ø D	30 mm
Izvrtina za hladilni kanal	brez možnosti zaklepanja
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 120

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Podstavna omara	354290
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1