

Garant**Nosilec rezil VARIO-LINE, levi, Širina zareze w: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273799 6
GTIN	4045197721433
Razred artikla	21W

Opis**Uporaba:**

Držalo za zunanje struženje art. 273795.

Primerno za :

Držalo za zunanje struženje art. 273795.

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 28 mm L_3 : 28,5 mm**Tehnični opis**

Širina zareze w	6 mm
L_3	28,5 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	28 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nosilec rezila