

Garant

Nakrčevalna glava, ozka, dolga 4°30', z izvrtinami za hladilne kanale, HSK-A 63 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 12mm


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308329 12 |
| GTIN | 4045197721181 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- Zunanji naklon 4°30'.
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtinami za hladilni kanal.

Uporaba:

- Na posebej težko dostopnih mestih.
- Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Vpenjalni Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Previsna dolžina A | 120 mm |
| Zunanji Ø D | 33 mm |
| Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zaklepanja |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Hladilna enota Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Podstavna omara | 354290 |
| Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |