

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 A = 120,  
Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302326 10     |
| GTIN                  | 4045197721211 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!
- Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).
- Z izvrtinami za hladilne kanale.

**Uporaba:**

- Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.
- Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

**Tehnični opis**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub> | 10 mm                    |
| Ø D <sub>2</sub>           | 18 mm                    |
| Previsna dolžina A         | 120 mm                   |
| Zunanji Ø D                | 33,9 mm                  |
| Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zaklepanja |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Trn za rezkarje                              | SK 40 A = 120                     |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 7388-1                        |
| Oblika                                       | ADB                               |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 µm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                               |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Vrsta izdelka                                | Nakrčevalna vpenjalna glava       |

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 40   | 308640 40     |
| Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm   | 354236 9,1-12 |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/10 mm | 302414 32/10  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40   | 308615 40     |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40  | 308785 40     |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm                                  | 302416 32/10  |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm                                    | 302412 32/10  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40  | 308610 40     |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40  | 308806 40     |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40  | 308790 40     |
| Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M   | 308670 40M    |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40  | 308700 40     |
|  | 302416 25/10  |

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm

|  |               |
|--|---------------|
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40  | 308660 40     |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm | 302410 25/10  |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40   | 308795 40     |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40  | 308635 40     |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40   | 308600 40     |
| Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm   | 354240 6-12   |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40                                    | 308740 40     |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40  | 308650 40     |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40   | 308765 40     |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40  | 308620 40     |
| Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40                               | 354225 40     |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40                       | 308625 40     |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm   | 302412 25/10  |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40                  | 308830 40     |
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1   | 354210 SU1    |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40                                    | 308630 40     |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40  | 308605 40     |
| Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm  | 354235 9,1-12 |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm | 302410 32/10  |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40                                       | 308802 40     |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/10 mm                  | 302415 20/10  |
|  | 308820 40     |

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Hladilna enota Tip CU1

354215 CU1