



Mali rezalec za cevi s 4 rezalnimi kolesci



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	818305
GTIN	4045197721464
Razred artikla	82A

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz magnezijeve tlačne litine, pokrito vreteno in precizno teleskopsko vodilo. **4 vodilni valjčki** (varen prijem tudi pri velikih \emptyset) z zarezo. Ergonomski **ročaj z nadomestnim rezalnim kolescem** art. 819100. V telesu **shranjen ročni odstranjevalec zarobka**.

Uporaba:

Univerzalen za rezanje **bakrenih, aluminijastih** in **tankostenskih Jeklo cevi**.

Rezervni del:

Nadomestni zatiči art. 818020 za rezalna kolesca art. 819100.

Za rezila za ročni odstranjevalec zarobka glejte art. 838510 vel. S10.

\emptyset rezalnega kolesca: 20 mm

Širina rezalnega kolesca: 5 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 5 mm

za zunanji \emptyset cevi: 3 - 35 mm

Tehnični opis

\emptyset rezalnega kolesca	20 mm
Izvertina rezalnega kolesca	5 mm
Širina rezalnega kolesca	5 mm
za zunanji \emptyset cevi	3 - 35 mm
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Zatiči za kolesca	818020
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35
Nadomestno rezalno kolesce	819100