


**MIRKA****Samopritrdilni brusni diski ABRANET®, Ø 125 mm, Zrnatost: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567802 180
GTIN	6416868668032
Razred artikla	56M

**Opis****Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima **mrežasto strukturo** z nešteto luknjami.

**Prednosti:**

- **Brezprašno brušenje: nezatna obremenitev delovnega prostora in okolja.**
- **Površina diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).**
- **Garantirano boljše površine ob manjši porabi sredstev za brušenje.**
- **Velika učinkovitost – zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.**

**Uporaba:**

Za brušenje laka, polnil, primerjev, umetnih mas (ojačanih z vlakni), nž-kovin in aluminijevih zlitin, sestavnih delov pohištva.

**Tehnični opis**

Zrnatost	180
Ø plošče	125 mm
Serija	ABRANET®
Kratka za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Pogonski stroj	Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 123 mm	567990 123
---	------------