

Garant GRIDLINE

**Nožni del s kolesi za zavijanje, Višina: 950mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927006 950
GTIN	4062406107826
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

**Obseg dobave:**

Nožni del art. 927000, garnitura koles za zavijanje z zavoro art. 927202 vel. 2.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev.

Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

**Tehnični opis**

za globino plošče	750 mm
Širina	50 mm
Globina	700 mm

Višina	950 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

---

## Pribor

Kolesa2-delna Tip 2	927202 2
Nožni del Višina 800 mm	927000 800