

Garant GRIDLINE

Nožni del s trdno nameščenimi kolesi, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927004 800
GTIN	4062406107666
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Obseg dobave:

Nožni del art. 927000, garnitura trdno nameščenih koles art. 927202 vel. 1

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev.

Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Tehnični opis

Širina	50 mm
Višina	800 mm
za globino plošče	750 mm

Globina	700 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

Pribor

Nožni del Višina 650 mm	927000 650
Kolesa2-delna Tip 1	927202 1