

Garant GRIDLINE

Nožni del vklj. z ročnim nastavljanjem višine, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927001 750
GTIN	4062406107635
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Nastavljanje višine 150 mm.**Obseg dobave:**

Nožni del z ročnim nastavljanjem višine art. 927080 vel. 150.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otdritev.

Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Tehnični opis

Območje nastavljanja višine	750 - 900 mm
za globino plošče	750 mm

Širina	50 mm
Globina	700 mm
Raster nastavljanja višine	25 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

Pribor

Izravnavna višine za ročno nastavljanje višine Tip M10	927091 M10
Nožni del Višina 750 mm	927000 750
Ročno nastavljanje višine Nastavljanje višine 150 mm	927080 150