

Garant GRIDLINE

**Nožni del vklj. z ročnim nastavljanjem višine, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927001 900
GTIN	4062406107659
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

**Nastavljanje višine 150 mm.****Obseg dobave:**

Nožni del z ročnim nastavljanjem višine art. 927080 vel. 150.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otdritev.

Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

**Tehnični opis**

Globina	700 mm
Območje nastavljanja višine	900 - 1050 mm

Širina	50 mm
za globino plošče	750 mm
Raster nastavljanja višine	25 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

## Pribor

Izravnavna višine za ročno nastavljanje višine Tip M10	927091 M10
Ročno nastavljanje višine Nastavljanje višine 150 mm	927080 150
Nožni del Višina 900 mm	927000 900