

Garant GRIDLINE

**Nožni del vklj. z ročnim nastavljanjem višine, Višina: 650mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927001 650
GTIN	4062406107628
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

**Nastavljanje višine 150 mm.****Obseg dobave:**

Nožni del z ročnim nastavljanjem višine art. 927080 vel. 150.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otdritev.

Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

**Tehnični opis**

Globina	700 mm
Širina	50 mm

za globino plošče	750 mm
Raster nastavljanja višine	25 mm
Območje nastavljanja višine	650 - 800 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

## Pribor

Izravnavna višine za ročno nastavljanje višine Tip M10	927091 M10
Ročno nastavljanje višine Nastavljanje višine 150 mm	927080 150
Nožni del Višina 650 mm	927000 650