

Garant**Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm, Zev ključa: 10mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	622550 10
GTIN	4045197721662
Razred artikla	61C

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Santoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim na udarce. Rezila so iz posebnega krom vanadijevega jekla. Površina je kromirana.

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz posebnega kromvanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana.

celotna dolžina: 277 mm

Dolžina rezila: 200 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	277 mm
Zev ključa	10 mm
Dolžina rezila	200 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem