

Garant**Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Zev ključa: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622150 4
GTIN	4045197721501
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**. Rezilo iz kromvanadijevega posebnega jekla, površina je nikljana in kromirana.

celotna dolžina: 150 mm

Dolžina rezila: 70 mm

Tehnični opis

Zev ključa	4 mm
celotna dolžina	150 mm
Dolžina rezila	70 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja	ergonomično, ravno
Material rezila	Kromvanadijevo posebno jeklo
Material ročaja	Dvokomponentni Santoprene®
Površina konice	ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva	ne
s podaljševalnim stebлом (stebli)	ne

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem