

Garant**Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Zev ključa: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622150 6
GTIN	4045197721549
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**. Rezilo iz kromvanadijevega posebnega jekla, površina je nikljana in kromirana.

celotna dolžina: 195 mm

Dolžina rezila: 90 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	195 mm
Zev ključa	6 mm
Dolžina rezila	90 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja	ergonomično, ravno
Material rezila	Kromvanadijevo posebno jeklo
Material ročaja	Dvokomponentni Santoprene®
Površina konice	ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva	ne
s podaljševalnim stebлом (stebli)	ne

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem