

**Garant****Polirni lamelni disk (klobučevina), mehka, Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 566976 115    |
| GTIN                  | 4045197721280 |
| Razred artikla        | 51M           |

**Opis****Izvedba:**

Na brusnem krožniku iz steklenih vlaken pravokotno nameščene **lamelle iz klobučevine** (višina 20 mm) omogočajo največjo prilagodljivost in hlajenje v procesu poliranja.

**Uporaba:**

Za **poliranje plemenitega jekla in nž-kovin**, v kombinaciji s polirno pasto art. 555740. Uporaba pri zmanjšani delovni hitrosti (pribl. 1500 min<sup>-1</sup>).

**Tehnični opis**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Višina lamel                  | 20 mm                      |
| Ø izvrtine                    | 22,23 mm                   |
| Opis oblike                   | ploščate                   |
| Ø plošče                      | 115 mm                     |
| Stopnja trdote                | mehka                      |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 %                    |
| za material                   | Neželezne in barvne kovine |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| za material               | INOX                  |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s                |
| Vrsta izdelka             | Polirni lamelni diski |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno   |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno   |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno   |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno   |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno   |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno   |                |            |
| INOX              | primerno   |                |            |
| Ti                | primerno   |                |            |
| GG(G)             | primerno   |                |            |
| CuZn              | primerno   |                |            |
| mokro maks.       | primerno   |                |            |

## Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Polirna pasta v rebruUnipol® Barva BLUE  | 555740 BLUE  |
| Polirna pasta v rebruUnipol® Barva WHITE | 555740 WHITE |