

RUNPOTEC
HPI KABELNZEHSPEZIALIST**Predvleka RUNPO 5, zasukana, v ohišju iz umetne mase, Dolžina traku: 30m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	814872 30
GTIN	9120045472813
Razred artikla	86A

Opis**Izvedba:**

5,3 mm debela predvleka iz poliestra, trikrat zasukana. Na obeh koncih je pritrjena **gibka vodilna konica (Runpogleiter)** in vlečno uho iz legiranega jekla. Izjemno gibka predvleka z ukrivnim radijem le 20 mm.

Prednosti:

Skoraj nezlomljiva tudi pri najožjih radijih.

Uporaba:

Za premer cevi 16–40 mm.

Tehnični opis

Dolžina traku	30 m
Največja obremenitev spoja predvleke in tulca	2,7 kN
Vrsta izdelka	Orodje za predvleko kablov

