

mato

Ročna črpalka za kanistre



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

084356

GTIN

Razred artikla

08H

Opis

Izvedba:

Univerzalna plastična ročna črpalka za kanistre za prenos koncentratov hladilnega maziva, razredčilo, topil, zaščita proti zmrzovanju itd. batnica iz nerjavnega jekla. Primerno za 20–30-litrsko plastične posode.

Primerno za:

Olja za rezanje: art. 084210 vel. 20, art. 084220 vel. 20. Visokozmogljiva koncentrirana hladilna mazalna sredstva in brusna olja: art. 084241 vel. 20, art. 084260 vel. 20, art. 084265 vel. 20, art. 084270 vel. 20.

Obseg dobave:

Črpalka za kanistre, 2 m plastična cev z iztočno tulko, 2 m dovodna cev PVC z iztočno tulko, s priključnim adapterjem za kanistre z zunanjim navojem DIN 61.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca

KLP-C 25

Zmogljivost sesanja na hod

0,25 l

Vrsta izdelka

Črpalke za sode

Pribor

Viskozno-mogljivo koncentrirano mazalno hladilno sredstvo HPC VEG Vsebina 20 l	084265 20
Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti klora Alpha 93 Vsebina 20 l	084210 20
Viskozno-mogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva in olje za žage CBF Vsebina 20 l	084241 20
Viskozno-mogljivo rezalno olje, gosto tekoče, brez vsebnosti klora DAR 50 Visco Vsebina 20 l	084220 20
Viskozno-mogljivo koncentrirano mazalno hladilno sredstvo Plus Vsebina 20 l	084260 20
Viskozno-mogljivo koncentrirano mazalno olje Vsebina 20 l	084270 20