

Garant**Polirni lamelni disk (klobučevina), polfina, Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566977 115
GTIN	4045197722409
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Na brusnem krožniku iz steklenih vlaken pravokotno nameščene **lamelle iz klobučevine** (višina 20 mm) omogočajo največjo prilagodljivost in hlajenje v procesu poliranja.

Uporaba:

Za **poliranje plemenitega jekla in nž-kovin**, v kombinaciji s polirno pasto art. 555740.

Uporaba pri zmanjšani delovni hitrosti (pribl. 1500 min⁻¹).

Tehnični opis

Opis oblike	ploščate
Višina lamel	20 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	115 mm
Stopnja trdote	polfina
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
za material	Neželezne in barvne kovine

za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Polirni lamelni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Polirna pasta v rebruUnipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Polirna pasta v rebruUnipol® Barva BLUE	555740 BLUE