

Garant**List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273866 32/6
GTIN	4045197722591
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo art. 319132–319133.

Rezervni del:

Zapiralni vijak art. 279828 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

za maksimalni Ø obdelovanca	110 mm
Širina zareze w	6 mm
Višina lista h ₅	32 mm
Višina h ₁	25 mm
Serija	Eco
Celotna dolžina L	150 mm

Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

Pribor

Vijak za list za zarezovanje ECO Tip 1	279828 1
--	----------