

**Garant****List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 26/2mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273866 26/2   |
| GTIN                  | 4045197722522 |
| Razred artikla        | 21W           |

## Opis

**Izvedba:**

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

**Uporaba:**

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

**Primerno za:**

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo art. 319132–319133.

**Rezervni del:**

Zapiralni vijak art. 279828 1.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

**Napotek:**

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

## Tehnični opis

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| za maksimalni Ø obdelovanca | 60 mm   |
| Višina lista h <sub>5</sub> | 26 mm   |
| Širina zareze w             | 2 mm    |
| Višina h <sub>1</sub>       | 21,4 mm |
| Serija                      | Eco     |
| Celotna dolžina L           | 120 mm  |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Vrsta uporabe                  | nevtralna           |
| z notranjim hlajenjem          | da                  |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne                  |
| Vrsta izdelka                  | List za zarezovanje |

---

**Pribor**

|  |          |
|--|----------|
| Vijak za list za zarezovanje ECO Tip 1 | 279828 1 |
|--|----------|