



## Obročni ključ z ragljo „4 v 1“, Tip: 10-19



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

### Tehnični opis

Zev ključa <sub>4</sub>	19 mm
maksimalni Ø obroča D2	35 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	13 mm
maksimalni Ø obroča D1	26 mm
celotna dolžina L	210 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	10 mm
Zev ključa <sub>3</sub>	17 mm
maksimalna višina obroča h <sub>2</sub>	20 mm
maksimalna višina obroča h <sub>1</sub>	15 mm
Mere zeva ključa	metrični
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ