

**Garant****List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 32/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273866 32/2
GTIN	4045197722546
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

**Uporaba:**

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

**Primerno za:**

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo art. 319132–319133.

**Rezervni del:**

Zapiralni vijak art. 279828 1.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

**Napotek:**

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

**Tehnični opis**

Višina lista h <sub>5</sub>	32 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	60 mm
Širina zareze w	2 mm
Višina h <sub>1</sub>	25 mm
Serija	Eco
Celotna dolžina L	150 mm

Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

---

**Pribor**

Vijak za list za zarezovanje ECO Tip 1	279828 1
--	----------