



Stereo mikroskop STEMI 508 z izhodom za kamero, Tip: 508CMAT



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za svetle, ostre slike z visoko ločljivostjo. Greenough dizajn za najboljšo kakovost slike. **Apokromatične leče** odpravijo napake leč za tri barve (rdečo, zeleno in modro) ter tako omogočajo briljantne slike z odlično barvno preslikavo. Mikroskop je možno individualno prilagoditi na medočesno razdaljo in dioptrijo uporabnika. Ročaj za prenosno uporabo. Stativ za hladno svetlobo, nadzor osvetlitve, ploska baza za osvetljevanje od spodaj (svetlo/temno polje), stebriček s pogonom in pomikom 145 mm.

Obročna segmentna svetilka K LED – 48 svetlečih diod v 2 vrstah.

Z vgrajenim izhodom za kamero C-Mount.

Obseg dobave:

Vključno z očesnimi školjkami št. 491832 naprej. Pribor za polarizacijo za spot in osvetlitev od spodaj.

Dodatni pribor:

AxioCam 491852 in 491853.

Tehnični opis

Delovna razdalja	92 mm
------------------	-------

Okular	PL 10 ×
Povečava (x-krat)	6,3 - 50
Povečava	8 : 1
Ø vidnega polja	35 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi

Pribor

Nastavki za okularje za stereo mikroskope, par	491832
--	--------