

Garant
Vpenjalni trn za rezkalne glave konična, SK 40 A = 200, Ø trna d1: 27 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301133 27
GTIN	4045197723345
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom iz karbidne trdine.**

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Zunanji Ø D: 50 mm

Ø D₂: 58 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 21 mm

Tehnični opis

Ø trna d ₁	27 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	21 mm
Zunanji Ø D	50 mm

Ø D ₂	58 mm
L ₂	155 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308812 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
	308820 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepi DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 40 SK

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Momentni nastavek za pritezne čepi po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Specialni ključ za Ø trna 27 mm	309840 27
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40