

**Garant****Polirna ščetka iz klobučevine Držalo Ø 6 mm, Tip: ZY3020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	552215 ZY3020
GTIN	4045197723055
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Klobučevina je pahljačasto razporejena okoli držala, z večkratnimi zarezami.

**Uporaba:**

Poliranje z največjo fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture.

**Napotek:**

Pahljačasti polirni brusi/ščetke iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z **brusnimi in polirnimi pastami** npr. art. 552250 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 – 10 m/s.

Stopnja trdote: mehka

Ø glave: 30 mm

Dolžina glave: 20 mm

Ø držala: 6 mm

**Tehnični opis**

Ø glave	30 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm

Stopnja trdote	mehka
Vrsta izdelka	Polirni čep

---

## Pribor

Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 280	552250 280
Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 150	552250 150
Polirna pasta v rebru Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Polirna pasta v rebru Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Polirna pasta v rebru Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE