

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave koničen, SK 50 A = 300, Ø trna d1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301144 32
GTIN	4045197723352
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**Prednosti:**

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	300 mm
Ø trna d ₁	32 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	24 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Ø D ₂	78 mm
L ₂	255 mm

Trn za rezkarje	SK 50 A = 300
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Specialni ključ za Ø trna 32 mm	309840 32
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50