

**Garant****Pahljačasti polirni brus iz klobučevine Držalo Ø 6 mm, Tip: ZY4020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	552212 ZY4020
GTIN	4045197722775
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Klobučevina je pahljačasto razporejena okoli držala.

**Uporaba:**

Poliranje z največjo fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture. Z zaporedno uporabo srednje trdih in mehkih različic je mogoče doseči najbolj fine zrcalne površine.

**Napotek:**

Pahljačasti polirni brusi/ščetke iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji **z brusnimi in polirnimi pastami** npr. art. 552250 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 – 10 m/s.

Stopnja trdote: polfina

Ø glave: 40 mm

Dolžina glave: 20 mm

Ø držala: 6 mm

**Tehnični opis**

Ø glave	40 mm
Ø držala	6 mm

Dolžina glave	20 mm
Stopnja trdote	polfina
Vrsta izdelka	Polirni čep

---

**Pribor**

Polirna pasta v rebu Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 150	552250 150
Polirna pasta v rebu Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 280	552250 280
Polirna pasta v rebu Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE