

**HOLEX**

**Pahljačasti brusni obroč (ZA), zrnatost 60 srednje grobi, Ø objemke × širina objemke: 30X30mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	553821 30X30
GTIN	4045197723147
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

**Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč.** Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušeni sistemi nosilcev brusnih obročev.

Tesno ob čvrstem jedru nameščene **brusne lamele** iz brusnega platna s cirkonijevim korundom (ZA). Z enakomerno obrabo posamičnih lamel se stalno sprošča novo brusno platno, s čemer se za mnogokrat podaljša življenjska doba in zmogljivost odstranjevanja.

### Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odzemanje materiala – tudi na robovih.

Za agresivno obdelavo površine kot alternativa za brusne valje ali pahljačaste bruse. Uporaba izključno v smeri vrtenja nosilnega telesa, smer vrtenja je označena v jedru brusnega obroča.

### Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

## Tehnični opis

Ø tulca	30 mm
Zrnatost	60
Širina tulca	30 mm
Maksimalno število vrtljajev	19100 min <sup>-1</sup>
Zunanji Ø	45 mm
Stopnja preciznosti	srednje groba
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Oblika tulca	cilindrična
Vrsta izdelka	Lamelni brusilni tulec

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, držalo Ø 6 mm Ø glave x dolžina glave 30X30 mm

553600 30X30